



## DOCUMENTAÇÃO

# CONFIGURANDO IMPRESSORA EPSON TM-T20

Passo a passo de como configurar a impressora Epson tm-t20

# SUMÁRIO

- 1 – Configuração da impressora
  - I – Solucionando erro
  - II – Propriedades da Epson TM-T20

## 1 – CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

### I – Solucionando o erro

#### Erro:

cortar impressão cupom com + de 50 itens (Spooler do Windows)

#### Solução:

Baixe e instale os drivers da impressora

Acesse: <http://satsistemas.com/ftp/>

Vá em Utilitários > Epson e baixe os arquivos:

#### Epson

TM-APD\_v4.56d.exe

TM-T20Utility150.exe

TMUSB\_DeviceDriver\_v8.00b.exe


Após instalado acesse as Propriedades da Impressora.

Veja em:


[https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd50618/source/printers/source/troubleshooting/tasks/accessing\\_printer\\_properties\\_windows\\_ps3\\_fy14.html](https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd50618/source/printers/source/troubleshooting/tasks/accessing_printer_properties_windows_ps3_fy14.html)

## II – Propriedades da Epson tm-t20


Clique no botão “**Preferências**”



Vá até a aba “**Layout**”




Selecione a opção “**Tam. Papel defin. Utiliz**”



Digite o nome do papel em “**Nome Tamanho Papel**”

Digite a largura do papel : 80

Digite o comprimento papel: 3276



Taman.papel defin. utiliz. [X]

Taman. papel

Elim. Tamanho papel

Nome Tamanho papel Tam. papel defin. utiliz. Guardar Tam. papel

Largura papel 72.1 mm [ 52.6 - 210.0 ]

Compri. papel 296.9 mm [ 25.4 - 3276.0 ]

OK Canc.

Clique em “**Guardar Tam. papel**”

Logo após em “**Ok**”

Taman.papel defin. utiliz. [X]

Taman. papel

Tam. papel defin. utiliz

Teste

Elim. Tamanho papel

Nome Tamanho papel Teste **Guardar Tam. papel**

Largura papel 80.0 mm [ 52.6 - 210.0 ]

Compri. papel 3276.0 mm [ 25.4 - 3276.0 ]

**OK** Canc.

Defina o papel em “**Tamanho papel**” e clique em “**Ok**”

Preferências de impressão de EPSON TM-T20 Receipt

Defin. impress.	Código de barras	Código 2D	Fonte	Utilit.	Versão
Principal	Layout	Marca d'água	Definições documento	Definições meio-tom	

Tamanho papel: **Teste**

Papel saída: 80mm Roll Paper

Ajustar posição impres.

Direcção vertical: 0.0 mm    Direcção horizontal: 0.0 mm


Rodar

Normal

Rodar a 90 graus

Rodar a 180 graus

Rodar a 270 graus




Tam. impr.reduzido (Cód.Barras/simb.2D não são reduzidos)

Ajustar à largura impress.


Personal.      Escala: 100.00 %

**OK**    Cancelar    Aplicar    Ajuda

Logo após vá a aba “**Avançado**” e clique no botão “**Padrões de Impressão...**”




Vá a aba “**layout**”





defina novamente o papel.  
Clique em “**Aplicar**” e logo após em “**Ok**”



Tamanho papel: Teste

Papel saída: A4 210 x 297 mm, LT 8.5 x 11 in, Postcard 100 x 148 mm, Roll Paper 58 x 297 mm, Roll Paper 80 x 297 mm, Tam. papel defin. utiliz, **Teste**

Ajustar posição in: mm

Direcção vertical: mm

Rodar:

- Normal
- Rodar a 90 graus
- Rodar a 180 graus
- Rodar a 270 graus

Tam. impr.reduzido (Cód.Barras/símb.2D não são reduzidos)

Ajustar à largura impress.

Personal. Escala: 100.00 %

OK Cancelar **Aplicar** Ajuda

**Pronto!!**